

Modulární čističky JCM




- › Předčištění, čištění a výroba osiv
- › Modulární uspořádání
- › Nepřekonatelná variabilita
- › Vysoká třídící účinnost
- › Nadstandardní výkonnost při malých rozměrech

Oddělujeme zrno od plev



je víceúčelová modulární čistička a třídič suchých zrnitých materiálů. Materiál je dělen na základě rozdílné velikosti částic (sítové čištění) a rozdílných aerodynamických vlastností (vzduchové čištění).



Základem stroje je sítová skříň, ke které je možné zvolit různé modulární komponenty.





Označení modulů u čističky VibroMAX

Příklady konfigurací stroje VibroMAX:



JCM 10122.C1P0A2





JCM 10122.C1P1A3



JCM 10122.C1P2A3



JCM 15223.C1P3A3



Výkonové parametry VibroMAX

JEDNOÚČELOVÉ •

Předčističky nebo třídičky		JCM	10112	10212	10213	10313	15213	15313
Počet řad sít v sítovém oddílu			1	1	1	1	1	1
Výkon	Předčištění	t/h	50	100	120	160	200	300
	Třídění	t/h	8	16	24	36	30	45
Sítová plocha		m ²	1,7	3,4	5,1	7,65	6,3	9,45

VÍCEÚČELOVÉ • • •

Předčističky, čističky a třídičky		JCM	08122	08123	10122	10123	10222	10223	15223	08133	10133	10143
Počet řad sít v sítovém oddílu			2	2	2	2	2	2	2	3	3	4
Výkon	Předčištění	t/h	30	30	60	60	100	100	200	-	-	-
	Průmyslové čištění	t/h	12	18	25	40	50	80	90	18	40	40
	Jemné čištění (třídění)	t/h	6	9	12	18	24	36	45	9	18	18
Sítová plocha		m ²	1,9	2,88	3,4	5,1	6,8	10,2	12,6	4,32	7,65	10,2

Změna technických údajů vyhrazena.





Výkonové údaje platí pro čištění pšenice, objemová hmotnost 750 kg/m³, vlhkost max. 16% a při použití drátěných sít.

Výkon stroje pro jednotlivé plodiny se mění v závislosti na vlhkosti a míře znečištění suroviny, na kvalitě nastavení a seřízení stroje. Rozměry a hmotnosti uvedeny včetně aspirační skříně (provedení C1P0A2).

Vstupní aspirace



P0	P1	P2	P3
Aspirovaný vpád	JAC – aspirační předčistička bez rotačního podavače	JAM – aspirační předčistička s rotačním podavačem	JAN – aspirační předčistička s rotačním podavačem a expanzním odlučovačem



Sítové skříně



TYPY SÍTOVÝCH SKŘÍNÍ			
JCMxxxxx Šířka sítové skříně (xx00 mm) JCMxxxxx Počet sítových oddílů v sítové skříně JCMxxxxx Počet řad sít v sítovém oddílu JCMxxxxx Počet sít v každé řadě	112 122 123 133	212 213 222	223 313 143

Výpadevé skříně



C	G
Čistička – čištění hlavní frakce od nečistot a příměsí	Třídič – dělení materiálu na několik proudů podle rozměru
Vstupní aspirace Velké příměsi Malé příměsi Čistý materiál Výstupní aspirace	Vstupní aspirace Roztříděný materiál A B C

Výstupní aspirace



A0	A1	A2	A3
Bez výstupní aspirace	JAA – aspirační skříň s pevným kanálem	JAB – aspirační skříň s nastavitelným kanálem	JAE – aspirační skříň s nastavitelným kanálem a expanzním odlučovačem






Schéma funkce čističky VibroMAX



- > Čistý produkt
- > Velké příměsi
- > Malé příměsi

- > Aspirace
- Lehké příměsi
- Síta s kuličkami

- Magnet
- > Pohyb částí stroje